

E10255




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042ZDS0010A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC009

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru [V] 10...30 DC

Iesiri

Model electric PNP

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -25...90

Protecție IP 68

Date mecanice

Dimensiuni [mm] 36 x 15 x 26

Materiale PUR

Material turnat PUR

Material piuliță Zinc turnat sub presiune, nichelată

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

E10255



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042ZDS0010A03

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PUR / PVC, negru, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată



Racord



Culorile conecticii :
BK = negru
BN = maro
BU = albastru