


Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042ZDS0002E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
-------------------	-----	------------

Iesiri

Model electric	PNP
----------------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
-------------------------	------	----------

Protectie	IP 67
-----------	-------

Date mecanice

Materiale	PUR
-----------	-----

Material turnat	PUR
-----------------	-----

Material piuliță	Zinc turnat sub presiune, nichelată
------------------	-------------------------------------

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

E10256



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042ZDS0002E03

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC, negru, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată



Racord



Culorile conecticii :

BN =	maro
BK =	negru
BU =	albastru