



Conector demontabil mama

SDOGH040PLSFKPG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11508

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...55 DC
-------------------	-----	------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
-------------------------	------	----------

Protectie	IP 67
-----------	-------

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	18 x 18 x 46
------------	------	--------------

Materiale	PBT
-----------	-----

Material turnat	PBT
-----------------	-----

Material piuliță	PA
------------------	----

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

E10259



Conector demontabil mama

SDOGH040PLSFKPG

Conectare electrică

terminale: ...0,75 mm²; Invelis cablu: Ø 4...6 mm

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PBT; Blocare: PA



Racord

