


E10261



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAA030MSS0010E03



Aplicatie

Caracteristici speciale

Adecvat portcablu

Date electrice

Tensiune de lucru [V] < 250 AC/DC

Curent total Max. [A] 4; (40° C)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -25...85

Protecție IP 67

Teste / certificari

Aprobare UL Ta < 75 °C
UL numar fisier E191684

Date mecanice

Greutate [g] 383,5

Dimensiuni [mm] 26 x 14,5 x 38,5

Materiale TPU negru

Material turnat TPU

Material piuliță alama, nichelată

Adecvat portcablu da

Adecvat portcablu Rază de îndoire la aplicații flexibile min. 10 x diametrul cablului
Viteză lucru max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²
Ciclii îndoire > 2 Mio.
Deformare la torsiune ± 180 °/m

E10261



Cabluri de conectare cu mufa

AD0AA030MSS0010E03

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică


Cablu: 10 m, PVC, galben, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x 1/2", cu cot; codificare: C; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



Racord



GN =

RD/BK =

RD/WH =

Culorile conecticii :

verde

rosu / negru

rosu/alb