




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAA030MSS0010B03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cabluri: 10 m, PUR, portocaliu, Ø 5,2 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Conectare electrică - Conector mama		

Conector: 1 x 1/2", cu cot; codificare: C; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată




E10262



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAA030MSS0010B03

Racord



GN =	Culorile conecticii :
RD/BK =	verde
RD/WH =	rosu / negru
	rosu/alb