




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGG030--S0005A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC/DC
Clasa de protectie		III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	8 x 8 x 30
Materiale		PUR
Material turnat		PUR

Observații


Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PVC, negru, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR



E10275



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGG030--S0005A03

Racord



BN =	Culorile conecticii :
BK =	maro
BU =	negru
	albastru