

E10278




Insula de conexiuni

ZDO4H055MSS0005H07

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EBC015

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

10...30 DC

Clasa de protecție

II

Curent total Max. pe modul/
slot [A]

4

Curent total Max. [A]

12

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-15...80

Protecție

IP 67

Date mecanice

Dimensiuni [mm]

18 x 54 x 82

Materiale

TPU

Material turnat

TPU

E10278



Insula de conexiuni

ZDO4H055MSS0005H07

Numarul de porturi splitter box	4
Tip conector	M12

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	4 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - gaura

Conector: 4 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm



E10278



Insula de conexiuni

ZDO4H055MSS0005H07

Racord



BN =	Culorile conecticii :
BU =	maro
GN =	albastru
GN/YE =	verde
GY =	verde/galben
WH =	gri
YE =	alb
	galben