

E10280




Insula de conexiuni

ZDO6H057MSS0005H09

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EBC019

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

10...30 DC

Clasa de protecție

II

Curent total Max. pe modul/
slot [A]

4

Curent total Max. [A]

12

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-15...80

Protecție

IP 67

Date mecanice

Dimensiuni [mm]

18 x 54 x 100

Materiale

TPU

Material turnat

TPU

E10280



Insula de conexiuni

ZDO6H057MSS0005H09

Numarul de porturi splitter box	6
Tip conector	M12

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	6 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - gaura

Conector: 6 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm




E10280



Insula de conexiuni

ZDO6H057MSS0005H09

Racord



Culorile conecticii :

BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GN/YE =	verde/galben
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
WH =	alb
YE =	galben