


E10281



Insula de conexiuni

ZDO6H057MSS0010H09

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

10...30 DC

Clasa de protectie

II

Curent total Max. pe modul/
slot [A]

4

Curent total Max. [A]

12

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-15...80

Protectie

IP 67

Date mecanice

Dimensiuni [mm]

18 x 54 x 100

Materiale

TPU

Material turnat

TPU

Numarul de porturi splitter
box

6

E10281



Insula de conexiuni

ZDO6H057MSS0010H09

Tip conector	M12
--------------	-----

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	6 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Conectare electrică - gaura

Conector: 6 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm




E10281



Insula de conexiuni

ZDO6H057MSS0010H09

Racord



Culorile conecticii :

BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GN/YE =	verde/galben
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
WH =	alb
YE =	galben