




Insula de conexiuni

ZDO8H059MSS0010H11

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva




Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	12
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-15...80
Protectie		IP 67



Insula de conexiuni

ZDO8H059MSS0010H11


Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	18 x 54 x 127
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Numarul de porturi splitter box		8
Tip conector		M12
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	8 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm ² + 3 x 0,75 mm ²		
Conectare electrică - gaura		
Conector: 8 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm		
		



Insula de conexiuni

ZDO8H059MSS0010H11

Racord



Culorile conecticii :	
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GN/YE =	verde/galben
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
VT =	violet
WH =	alb
YE =	galben