


Cabluri de conectare cu mufa

ADOAG032--S0010A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

Fara Halogen

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

10...30 DC

Clasa de protectie

III

Iesiri

Model electric

PNP

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...90

Protectie

IP 65

Date mecanice

Materiale

TPU transparent

Material turnat

TPU, transparent

Afisaj / elemente de operare

Display

Stare de funcționare

1 x LED, galben

Operare

1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

E10289



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAG032--S0010A03

Conectare electrică


Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, transparent; Blocare: Legătură opritor



Racord



BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
	albastru