


## Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040MSS0002F03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E10915

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



## Date electrice

|                   |     |                     |
|-------------------|-----|---------------------|
| Tensiune de lucru | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
|-------------------|-----|---------------------|

## Condițiile mediului

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Temperatură de ambianță | [°C] | -25...90 |
|-------------------------|------|----------|

|           |  |       |
|-----------|--|-------|
| Protecție |  | IP 67 |
|-----------|--|-------|

## Date mecanice

|            |      |              |
|------------|------|--------------|
| Dimensiuni | [mm] | 15 x 15 x 43 |
|------------|------|--------------|

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| Materiale |  | TPU |
|-----------|--|-----|

|                 |  |     |
|-----------------|--|-----|
| Material turnat |  | TPU |
|-----------------|--|-----|

|                  |  |                    |
|------------------|--|--------------------|
| Material piuliță |  | alama, anti-stropi |
|------------------|--|--------------------|

## Observații

|                     |  |        |
|---------------------|--|--------|
| Unitate de ambalare |  | 1 buc. |
|---------------------|--|--------|

# E10293



## Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040MSS0002F03

### Conectare electrică


Cablu: 2 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; rețea de raze; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )

### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, anti-stropi; Moment de strângere: 0,5 Nm



### Racord



BN =  
BK =  
BU =

Culorile conecticii :  
maro  
negru  
albastru