



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040MSS0010A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67

Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 43
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată

Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică		
Cablu: 10 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²		

Conectare electrică - Conector mama		
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată		




E10301



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040MSS0010A03

Racord



BN =
BK =
BU =

Culorile conecticii :
maro
negru
albastru