

E10302




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040MSS0002A04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC001

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 43
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E10302



Cabluri de conectare cu mufa


ADOGH040MSS0002A04

Conectare electrică


Cablu: 2 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



Racord



BN =	Culorile conecticii :
BK =	maro
BU =	negru
WH =	albastru
	alb