

E10304




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MSS0002A04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC004

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru [V] < 250 AC / < 300 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -25...90

Protectie IP 67

Date mecanice

Dimensiuni [mm] 27 x 15 x 39

Materiale TPU

Material turnat TPU

Material piuliță alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

E10304



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAH040MSS0002A04

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BN =	Culorile conecticii :
BK =	maro
BU =	negru
WH =	albastru
	alb