




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042VAS0005E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
-------------------	-----	------------

Iesiri

Model electric	PNP
----------------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
-------------------------	------	----------

Protectie	IP 67
-----------	-------

Date mecanice

Materiale	TPU transparent
-----------	-----------------

Material turnat	TPU, transparent
-----------------	------------------

Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)
------------------	----------------------

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, transparent; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Moment de strângere: 0,5 Nm



E10318



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042VAS0005E03

Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru