




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040VAS0010E02

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[M]	< 250 AC / < 300 DC

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67

Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	27 x 15 x 39
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)

Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică		
Cablul: 10 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		

Conectare electrică - Conector mama		
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: inox (1.4404 / 316L)		




E10334



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040VAS0010E02

Racord



BK = Culorile conecticii :
WH = negru
 alb