


Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030MSS0002A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11486

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protecție		III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67

Date mecanice

Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Material piuliță	alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

E10353



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030MSS0002A03

Conectare electrică


Cablu: 2 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



Racord



BN =	Culorile conecticii :
BK =	maro
BU =	negru
	albastru