



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030MSS0005A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[M]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protectie		III


Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67

Date mecanice		
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată

Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică		
Cablul: 5 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²		

Conectare electrică - Conector mama		
Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată		



E10354



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030MSS0005A03

Racord



BN =	Culorile conecticii :
BK =	maro
BU =	negru
	albastru