




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MSN0002A04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: ENC04A
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie		
Aplicatie		zona Ex 1
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 15 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67
Clasificare de siguranta		
Capacitanta interna Max.	[nF]	0,196
Inductanta interna Max.	[μH]	4
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	27 x 15 x 39
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Observații	Atunci cand utilizati prize in zone periculoase (ATEX) exista cerinte speciale privind cablarea. Cerintele din reglementarile de instalare aplicabile trebuie respectate in mod absolut de catre utilizator pe propria raspundere.	
Unitate de ambalare		1 buc.

E10355



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MSN0002A04

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR / PVC, albastru, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Culorile conecticii :
BK = negru
BN = maro
BU = albastru
WH = alb