




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040MSN0005A04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie	
Aplicatie	zona Ex 1
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	< 15 DC
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Protectie	IP 67
Clasificare de siguranta	
Capacitanta interna Max. [nF]	0,49
Inductanta interna Max. [μH]	10
Date mecanice	
Dimensiuni [mm]	15 x 15 x 43
Materiale	TPU albastru
Material turnat	TPU, albastru
Material piuliță	alama, nichelată
Observații	
Observații	Atunci cand utilizati prize in zone periculoase (ATEX) exista cerinte speciale privind cablarea. Cerintele din reglementarile de instalare aplicabile trebuie respectate in mod absolut de catre utilizator pe propria raspundere.
Unitate de ambalare	1 buc.

E10358



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040MSN0005A04

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PUR / PVC, albastru, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, albastru; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm



Racord



BK =
BN =
BU =
WH =

Culorile conecticii :
negru
maro
albastru
alb