




Cabluri de conectare cu mufa


AD0GB030PLS0010E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[M]	< 250 AC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...90
Protectie		IP 68
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	26 x 26 x 60
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		PA 6 GV
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablu: 10 m, PVC, portocaliu, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)		
Conectare electrică - Conector mama		

Conector: 1 x 7/8", drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: PA 6 GV




E10359



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGB030PLS0010E03

Racord



BN =	Culorile conecticii :
BU =	maro
GN/YE =	albastru
	verde/galben