




Cablu de conectare

VDOAH042MSS0003A04STAH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
-------------------	-----	------------

Iesiri

Model electric	PNP
----------------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
-------------------------	------	----------

Protectie	IP 67
-----------	-------

Date mecanice

Materiale	TPU
-----------	-----

Material turnat	TPU
-----------------	-----

Material piuliță	alama, nichelată
------------------	------------------

Afisaj / elemente de operare


Display	Stare de funcționare	1 x LED, verde
	Operare	1 x LED, galben

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



E10375




Cablu de conectare

VDOAH042MSS0003A04STAH040MSS

Conectare electrică

Cablu: 3 m, PUR / PVC, portocaliu; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

