

E10395




Cablu de conectare

VDOAH042MSS00,6A04STAH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC036

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru [V] 10...30 DC

Iesiri

Model electric PNP

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -25...90

Protecție IP 67

Date mecanice

Materiale PUR
Material turnat PUR
Material piuliță alama, nichelată

Afișaj / elemente de operare

Display Stare de funcționare 1 x LED, galben
Operare 1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată






Cablu de conectare

VDOAH042MSS00,6A04STAH040MSS

Conectare electrică

Cablu: 0,6 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Racord



BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
GN =	albastru
WH =	verde
YE =	alb
	galben

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată

