

E11456




Cablu de conectare

VDOAH040MSS00,3H04STGH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC015

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Curent total Max.	[A]	3
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protectie		IP 68
Date mecanice		
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Cablu de conectare

VDOAH040MSS00,3H04STGH040MSS

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm

