

E11465




Cablu de conectare

VDOAH043MSS0005H04STGH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC024

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Curent total Max.	[A]	3
Iesiri		
Model electric	PNP	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protectie	IP 68	
Date mecanice		
Materiale	PUR	
Material turnat	PUR	
Material piuliță	alama, nichelată	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	2 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde



Cablu de conectare

VDOAH043MSS0005H04STGH040MSS

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



Conectare electrică

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm

