


Cablu de conectare

VDOAH050MSS0001H05STGH050MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Curent total Max.

[A]

3

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...85

Protectie

IP 68

Date mecanice

Materiale

PUR

Material turnat

PUR

Material piuliță

alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.




Cablu de conectare

VDOAH050MSS0001H05STGH050MSS

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



Conectare electrică

Cablu: 1 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm

