



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030MSS0005H03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC142

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite
Fără silicon		
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max.	[A]	3
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protectie		IP 68
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	10 x 10 x 31
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030MSS0005H03


Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm



Racord



BK = Culoarele conecticii :
BN = negru
BU = maro
 albastru