



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF032MSS0005H03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC148

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

10...30 DC

Clasa de protectie

III

Curent total Max.

[A]

3

Iesiri

Model electric

PNP

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...85

Protectie

IP 68

Date mecanice

Dimensiuni

[mm]

17 x 10 x 26

Materiale

PUR

Material turnat

PUR

Material piuliță

alama, nichelată

E11493



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF032MSS0005H03

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm



Racord



BK = Culoarele conecticii :
BN = negru
BU = maro
 albastru