



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030VAS0010E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVT124

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max.	[A]	3
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protectie		IP 68
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	10 x 10 x 31
Materiale		PVC
Material turnat		PVC
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.


**Cabluri de conectare cu mufa**

ADOGF030VAS0010E03

Conectare electricăCablu: 10 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)**Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm

**Racord**

BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
	albastru