




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030VAS0025E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie	
Caracteristici speciale	fără silicon; contacte aurite
Fără silicon	da
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protectie	III
Curent total Max. [A]	3
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...85
Protectie	IP 68
Date mecanice	
Dimensiuni [mm]	10 x 10 x 31
Materiale	PVC
Material turnat	PVC
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.


**Cabluri de conectare cu mufa**

ADOGF030VAS0025E03

Conectare electricăCablu: 25 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)**Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm

**Racord**

BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
	albastru