

Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF030VAS0005E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVT127

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; contacte aurite
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protecție	III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...85
Protecție	IP 68

Date mecanice

Greutate [g]	180
Materiale	PVC
Material turnat	PVC
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF030VAS0005E03

Conectare electrică

Cabluri: 5 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm



Racord



BK = Culorile conecticii :
BN = negru
BU = maro
 albastru