

Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF030VAS0010E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVT128

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Clasa de protecție

III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...85

Protecție

IP 68

Date mecanice

Materiale

PVC

Material turnat

PVC

Material piuliță

inox (1.4404 / 316L)

Observații

Unitate de ambalare


1 buc.

**Cabluri de conectare cu mufa**

ADOAF030VAS0010E03

Conectare electricăCabluri: 10 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)**Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm

**Racord**

BK = Culorile conecticii :
BN = negru
BU = maro
 albastru