



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF030VAS0025E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

< 60 AC / < 75 DC

Clasa de protecție

III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...85

Protecție

IP 68

Date mecanice

Materiale

PVC

Material turnat

PVC

Material piuliță

inox (1.4404 / 316L)

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

E11500



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF030VAS0025E03

Conectare electrică


Cablu: 25 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm



Racord



BK =
BN =
BU =

Culorile conecticii :
negru
maro
albastru