



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF032VAS0010E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; contacte aurite
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Clasa de protectie	III

Iesiri

Model electric	PNP
----------------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...85
Protectie	IP 68

Date mecanice

Greutate [g]	312
Dimensiuni [mm]	18 x 10 x 28
Materiale	PVC
Material turnat	PVC
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

E11502



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF032VAS0010E03

Conectare electrică


Cablu: 10 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm



Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru