




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF032VAS0025E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; contacte aurite	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Clasa de protectie	III	
Iesiri		
Model electric	PNP	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protectie	IP 68	
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	18 x 10 x 28
Materiale	PVC	
Material turnat	PVC	
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	

E11503



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF032VAS0025E03

Conectare electrică


Cablu: 25 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm



Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru