




Conector montaj

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)



1 O-Inel



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC/DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protecție		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	30,743
Filet de montaj		M16 x 1,5
Materiale		Zinc turnat sub presiune nichelată
Material turnat		Zinc turnat sub presiune, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E11528



Conector montaj

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

Conectare electrică

Cablu: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: Zinc turnat sub presiune, nichelată



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =
WH =

Culorile conecticii :
negru
maro
albastru
alb