




Conector demontabil mama

SDOAH030MSSFKPG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	25
Dimensiuni	[mm]	35 x 20 x 30
Materiale		PBT
Material turnat		PBT
Material piuliță		PA
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Conector demontabil mama

SDOAH030MSSFKPG

Conectare electrică

terminale cu surub: ...0,75 mm²; Invelis cablu: Ø 6...8 mm

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: C; Corp turnat: PBT; Blocare: PA



Racord

