


## Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MSS0002C04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC529

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



## Aplicatie

Caracteristici speciale fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat

Fără silicon da

## Date electrice

Tensiune de lucru [V] &lt; 50 AC / &lt; 60 DC

Clasa de protecție III

Curent total Max. [A] 4

## Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -25...90

Protecție IP 67

## Date mecanice

Greutate [g] 88,6

Dimensiuni [mm] 15 x 26,3 x 38

Materiale TPU

Material turnat TPU

Material piuliță alama, nichelată

## Observații

Unitate de ambalare 1 buc.



## Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MSS0002C04

### Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5 mm, ecranat; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul nu este conectat



### Racord



Culorile conecticii :

|      |          |
|------|----------|
| BK = | negru    |
| BN = | maro     |
| BU = | albastru |
| WH = | alb      |