


Mufa tata demontabila

SSTGF040MSSFPG



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Clasa de protectie

III

Curent total Max.

[A]

4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...90

Protectie

IP 68

Date mecanice

Greutate

[g]

14,9

Dimensiuni

[mm]

12 x 12 x 35,5

Materiale

PA

Material turnat

PA

Material piuliță

alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

E11551



Mufa tata demontabila

SSTGF040MSSFPG

Conectare electrică

Tehnica de penetrare: 0,14...0,38 mm²; Izolarea miezului: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Invelis cablu: Ø 3...5 mm

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit



Racord

