


Conector demontabil mama

SDOGF030MSSFKPG



Aplicatie

Caracteristici speciale

contacte aurite

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

< 45 AC / < 70 DC

Clasa de protecție

III

Curent total Max. [A]

4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...90

Protecție

IP 68

Date mecanice

Greutate [g]

17,2

Materiale

PA

Material turnat

PA

Material piuliță

alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

E11552



Conector demontabil mama


SDOGF030MSSFKPG

Conectare electrică

Tehnica de penetrare: 0,14...0,38 mm²; Izolarea miezului: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Invelis cablu: Ø 3...5 mm

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit



Racord

