


Distribuitoare Y

T SPLITTER M12/2XUS

Articolul nu mai este disponibil - înregistrare în arhivă

Articole alternative: EBC113

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Curent total Max. pe modul/slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 68

Date mecanice

Greutate	[g]	34,8
Materiale		PUR

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

Racord

