


Distribuitoare Y

Safety splitter box



Aplicație

Execuție componenta T pentru conectarea pseudo-serială a senzorilor de siguranță

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Curent total Max. pe modul/slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 68

Date mecanice

Greutate	[g]	31,4
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		alama, nichelată

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Distribuitoare Y

Safety splitter box

Conectare electrică

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată

Conector: 1 x M12; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată