

E11571




Insula de conexiuni

ZDO8H059MSS00,5H11

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EBC038

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

10...30 DC

Clasa de protectie

II

Curent total Max. pe modul/
slot

[A]

4

Curent total Max.


[A]

12



Insula de conexiuni

ZDO8H059MSS00,5H11

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-15...80
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	18 x 54 x 127
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Numarul de porturi splitter box		8
Tip conector		M12
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	8 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 0,5 m, PUR / PVC, Fara Halogen, negru, Ø 8,4 mm; 8 x 0,34 mm ² + 3 x 0,75 mm ²		
Conectare electrică - gaura		
Conector: 8 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm		
		


E11571



Insula de conexiuni

ZDO8H059MSS00,5H11

Racord



BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GN/YE =	verde/galben
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
VT =	violet
WH =	alb
YE =	galben