




Cablu de conectare

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protecție		III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protecție		IP 50

Date mecanice

Greutate	[g]	113,9
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		alama, nichelată

Observații


Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

Cablu: 3 m, PVC, negru, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x Sub D, drept; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată



Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată



E11572



Cablu de conectare

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

Racord

