




Cablu cu conector tata

ASTGH040VAS0002E04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVT073
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie	
Caracteristici speciale	fără silicon; contacte aurite
Fără silicon	da
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	< 250 AC / < 300 DC
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...100
Protectie	IP 68; IP 69K
Date mecanice	
Dimensiuni [mm]	15 x 15 x 41,5
Materiale	PVC
Material turnat	PVC
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

**Cablu cu conector tata**

ASTGH040VAS0002E04

Conectare electricăCablu: 2 m, PVC, portocaliu, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Conectare electrică - mufa**

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm

**Racord**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Culorile conecticii :

BK = negru
BN = maro
BU = albastru
WH = alb