


Cablu cu conector tata

ASTGH040VAS0005E04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...100

Protectie

IP 68; IP 69K

Date mecanice

Dimensiuni

[mm]

15 x 15 x 41,5

Materiale

PVC

Material turnat

PVC

Material piuliță

inox (1.4404 / 316L)

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

**Cablu cu conector tata**

ASTGH040VAS0005E04

Conectare electricăCablu: 5 m, PVC, portocaliu, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Conectare electrică - mufa**

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm

**Racord**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK = Culorile conecticii :
BN = negru
BU = maro
WH = albastru
 alb