


Conector montaj

ESTGH050MSS00,5E05 (M16)



1 O-Inel



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 125 AC/DC
-------------------	-----	-------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
-------------------------	------	----------

Protecție	IP 68
-----------	-------

Date mecanice

Greutate	[g]	20,3
----------	-----	------

Filet de montaj	M16
-----------------	-----

Materiale	Zinc turnat sub presiune nichelată
-----------	------------------------------------

Material turnat	Zinc turnat sub presiune, nichelată
-----------------	-------------------------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------



Conector montaj


ESTGH050MSS00,5E05 (M16)

Conectare electrică

Cablu: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm²

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: Zinc turnat sub presiune, nichelată



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
WH =	alb
YE =	galben