


Cablul cu conector tata

ASTGH050MSA0005C02



Aplicatie

Caracteristici speciale

Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu

Aplicatie

CAN bus

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Curent total Max.

[A]

4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...85

Temperatura depozitare

[°C]

-40...80

Protectie

IP 68

Date mecanice

Greutate

[g]

350

Dimensiuni

[mm]

14,5 x 14,5 x 48,5

Materiale

PUR

Material turnat

PUR

Material piuliță

alama, nichelată

Adecvat portcablu

da

Adecvat portcablu

Rază de îndoire la aplicații flexibile

min. 10 x diametrul cablului

Rază îndoire la montare fixă

minim 5 x diametrul cablului

Viteză lucru

max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală
și accelerație max. de 5 m/s²

Ciclii îndoire

> 1 Mio.

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



Cablu cu conector tata


ASTGH050MSA0005C02

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, violet, Ø 6,8 mm, ecranat; 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm



Racord



BK =	Culorile conecticii :
BU =	negru
RD =	albastru
WH =	roșu
screen =	alb
	Ecran