


E11601



Mufa tip mama adaptoare

EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)



1 O-Inel



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	33
Filet de montaj		PG 9
Materiale		alama nichelată
Material turnat		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E11601



Mufa tip mama adaptoare

EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)

Conectare electrică

Cablu: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: alama, nichelată



Racord

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Culori conform DIN 47100

Culorile conecticii :

BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
WH =	alb
YE =	galben